

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940865 900
GTIN	4062406071028
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Nutzhöhe	745 mm
Gewicht	73 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm

Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Breite in G	50
Griff Positionierung	oben
Breite	1250 mm
Höhe	900 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 900 mm	940513 900
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50