

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940861 1500
GTIN	4062406070915
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	1500 mm
Nutzhöhe	1345 mm
Breite in G	50

Tiefe in G	20
Griff Positionierung	oben
Gewicht	104 kg
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Breite	1250 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50	940560 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1500 mm	940512 1500
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1500 mm	940501 1500
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50	940550 50
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 50	940590 50