

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940861 2000
GTIN	4062406070922
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
ComfortClose	nein

Nutzhöhe	1845 mm
Höhe	2000 mm
Gewicht	131 kg
Griff Positionierung	mitte
Breite	1250 mm
Breite in G	50
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 2000 mm	940512 2000
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50