

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940867 1000
GTIN	4062406071103
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	78 kg
Breite in G	50
Tiefe in G	20
Breite	1250 mm
Nutzhöhe	845 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	oben
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 50	940552 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940550 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50