

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940867 2000
GTIN	4062406071134
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1845 mm
Breite in G	50
Tiefe	500 mm
Breite	1250 mm

Griff Positionierung	mitte
Schrank Bauart	Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	131 kg
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 2000 mm	940513 2000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21