

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940867 750
GTIN	4062406071073
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	50
Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	750 mm
Gewicht	65 kg
Tiefe in G	20

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	595 mm
Breite	1250 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Griff Positionierung	oben
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50	940550 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50	940560 50
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 50	940590 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800