

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940867 1500
GTIN	4062406071127
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	104 kg
Nutzhöhe	1345 mm

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Höhe	1500 mm
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm
Breite in G	50
Breite	1250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1500 mm	940513 1500
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50