

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940867 900
GTIN	4062406071097
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Tiefe in G	20
Breite	1250 mm
Nutzhöhe	745 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Breite in G	50
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Höhe	900 mm
Gewicht	73 kg
Tiefe	500 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 900 mm	940513 900