

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940885 900 |
| GTIN | 4062406071165 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--------------|
| Breite in G | 60 |
| ComfortClose | nein |
| Gewicht | 75 kg |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Tiefe in G | 20 |
| Griff Positionierung | oben |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Schiebetür |
| Breite | 1500 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Nutzhöhe | 745 mm |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 |
| Höhenverstellung im Raster | 25 |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 940651 75 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30 | 940560 30 |
| Schlossblende für GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 940651 200 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940651 150 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 940651 125 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30 | 940590 30 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 940651 100 |
| | 940651 300 |

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30

940550 30

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 900 mm

940514 900

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30

940552 30