

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940885 1250
GTIN	4062406071189
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1500 mm
Breite in G	60
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Nutzhöhe	1095 mm
Griff Positionierung	oben
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	93 kg
Tiefe in G	20
Höhe	1250 mm
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
	940651 75

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30

940550 30

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30

940590 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940651 300

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1500 mm

940514 1500

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 150 mm

940651 150