

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 900mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940887 900
GTIN	4062406071233
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe in G	20
Breite in G	60
Gewicht	75 kg
Griff Positionierung	oben
Breite	1500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Nutzhöhe	745 mm
Höhe	900 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 900 mm	940514 900
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
	940651 125

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 125 mm

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30

940552 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

940651 75