

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940905 1500
GTIN	4062406071332
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1345 mm
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	126 kg
Griff Positionierung	oben

Breite in G	80
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	1500 mm
Breite	2000 mm
Tiefe	500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40