

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940905 750 |
| GTIN | 4062406071288 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------------|
| Griff Positionierung | oben |
| Höhe | 750 mm |
| Nutzhöhe | 595 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Schiebetür |
| Tiefe | 500 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Tiefe in G | 20 |
| ComfortClose | nein |
| Breite | 2000 mm |
| Breite in G | 80 |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 |
| Höhenverstellung im Raster | 25 |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|---|----------------|
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40 | 940560 40 |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40 | 940552 40 |
| Schlossblende für GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40 | 940590 40 |
| Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40 | 940550 40 |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm | 940515 750/800 |