

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940905 1000
GTIN	4062406071318
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	845 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Griff Positionierung	oben
Gewicht	98 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	2000 mm
Breite in G	80
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21