

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940905 1250
GTIN	4062406071325
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Gewicht	112 kg
Breite	2000 mm

Breite in G	80
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	1250 mm
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1095 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1500 mm	940515 1500
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21