

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940907 800
GTIN	4062406071363
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	800 mm
Breite in G	80
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Griff Positionierung	oben

Gewicht	87 kg
Breite	2000 mm
Nutzhöhe	645 mm
Tiefe	500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 40	940552 40
Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 40	940550 40
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm	940515 750/800
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 40	940560 40