

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940905 2000
GTIN	4062406071349
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Breite	2000 mm

Griff Positionierung	mitte
Breite in G	80
Höhe	2000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe	500 mm
Gewicht	155 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm	940515 2000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40