

Garant GRIDLINE

## Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 900mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	940907 900
GTIN	4062406071370
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	745 mm
Breite	2000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm

Gewicht	92 kg
Höhe	900 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Griff Positionierung	oben
Breite in G	80
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 900 mm	940515 900
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40