

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940905 900
GTIN	4062406071301
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Breite in G	80
Breite	2000 mm
Griff Positionierung	oben
Gewicht	92 kg
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein

Schrank Bauart	Basisschrank
Nutzhöhe	745 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	900 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 900 mm	940515 900
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 40	940590 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 40	940552 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 40	940550 40