

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940907 750
GTIN	4062406071356
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Breite	2000 mm
ComfortClose	nein
Höhe	750 mm
Gewicht	83 kg
Breite in G	80
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	595 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm	940515 750/800
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40