

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940905 800
GTIN	4062406071295
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 80×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	800 mm
Nutzhöhe	645 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite	2000 mm
Griff Positionierung	oben
Gewicht	87 kg

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
ComfortClose	nein
Breite in G	80
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm	940515 750/800