

Garant GRIDLINE

Großraum-Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941001 2000
GTIN	4062406071431
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	30
Anzahl Fachboden	4

Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Gewicht	128 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe in G	28
Nutzhöhe	1845 mm
ComfortClose	nein
Höhe	2000 mm
Griff Positionierung	mitte
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942570 125
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942550 30
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942570 75

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942570 200
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942570 300
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942570 100
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942570 150
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	942530 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11