

Garant GRIDLINE

Großraum-Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941033 1000
GTIN	4062406071530
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	28
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Tiefe	700 mm
Gewicht	81 kg
Griff Positionierung	unten
Anzahl Fachboden	1
Breite in G	40
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	1000 mm
Breite	1000 mm
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	845 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942573 125
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942573 150
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942573 100

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942573 300
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942573 75
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	942530 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteilbreite in G 40	942550 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942573 200