

Garant GRIDLINE

Großraum-Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941065 1000
GTIN	4062406071608
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	2000 mm
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	863 mm

Gewicht	160 kg
Breite in G	80
Tiefe in G	28
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942583 200
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942583 300
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942550 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
	942583 75

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

942583 100

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942583 150

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F

Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilbreite in
G 40

942530 40

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250
mm

940515 1000/1250