

Garant GRIDLINE

Großraum-Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941067 1000
GTIN	4062406071622
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80x28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	863 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	160 kg

Tiefe in G	28
Anzahl Fachboden	2
Breite in G	80
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	2000 mm
Tiefe	700 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942583 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilmittelbreite in G 40	942530 40
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942583 150
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteilmittelbreite in G 40	942550 40

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942583 200
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942583 75
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125