

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942303 1000
GTIN	4062406071783
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Gewicht	76 kg
ComfortClose	nein

Anzahl Fachboden	2
Tiefe in G	28
Höhe	1000 mm
Breite in G	30
Nutzhöhe	845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Breite	750 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Fahreinheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillebreite in G 30	942610 30

