

Garant GRIDLINE

**Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942301 1000
GTIN	4062406071769
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

**Verstärkte Seitenwände** zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	oben
Gewicht	76 kg
Anzahl Fachboden	2

Höhe	1000 mm
Breite	750 mm
Breite in G	30
Nutzhöhe	845 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Tiefe in G	28
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

## Zubehör

Fahreinheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	942610 30