

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942301 2000
GTIN	4062406071776
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg

Tiefe	700 mm
Griff Positionierung	oben
Breite in G	30
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	2000 mm
Anzahl Fachboden	5
Gewicht	143 kg
Tiefe in G	28
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1845 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942610 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F