

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942303 2000
GTIN	4062406071790
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm
Tiefe in G	28

Anzahl Fachboden	5
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Höhe	2000 mm
Gewicht	143 kg
Breite	750 mm
Breite in G	30
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilleuchte in G 30	942610 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000