

Garant GRIDLINE

**Fachbodenwanne, passend für Vertikalauszug Nennbreite: 300 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942010 300
GTIN	4062406072278
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus verzinktem Stahlblech, allseitig nach oben gekantet. Inklusive Befestigungsmaterial zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von Kleinteilebehältern.

**Passend für:**

Für Vertikalschrank Nr. 942002.

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 627 mm

Tiefe: 308 mm

**Technische Beschreibung**

Tiefe	308 mm
Höhe	35 mm
Breite	627 mm
Materialstärke	1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Material	Stahlblech
Produktart	Fachbodenwanne für Vertikalschrank

