

Garant GRIDLINE

**Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942321 2000
GTIN	4062406072490
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40x28G.

**Verstärkte Seitenwände** zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite in G	40
Griff Positionierung	oben
Höhe	2000 mm

Gewicht	153 kg
Breite	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
ComfortClose	nein
Tiefe in G	28
Anzahl Fachboden	5
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

## Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942610 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000