

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942323 1000
GTIN	4062406072506
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	2
Tiefe	700 mm

Gewicht	80 kg
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	845 mm
Breite in G	40
Tiefe in G	28
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Höhe	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilleuchte in G 40	942610 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Fahreinheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28

