

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942323 2000
GTIN	4062406072513
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	28

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Höhe	2000 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	153 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	40
Anzahl Fachboden	5
ComfortClose	nein
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	942610 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000