

Garant GRIDLINE

Schwerlast-Basisschrank für hohe Tragfähigkeit, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942367 2000
GTIN	4062406072599
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	28
Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe	700 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	2000 mm
Gewicht	312 kg
Anzahl Fachboden	10
Breite in G	80
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942610 40
Schublade für Schiebetür Großraum- / Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schublade für Schiebetür Großraum- / Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125
	942583 150

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm

940515 2000

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200
mm

942583 200

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

942583 75

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300
mm

942583 300