

Garant GRIDLINE

**Schwerlast-Basisschrank für hohe Tragfähigkeit, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942367 1000
GTIN	4062406072582
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80x28G.

**Verstärkte Seitenwände** zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	28
Nutzhöhe	845 mm
Gewicht	173 kg
Breite in G	80
Tiefe	700 mm

Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	2000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Anzahl Fachboden	4
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

## Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942583 200
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942583 150
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942583 75
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	942610 40
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942583 300
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F