

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942765 1000
GTIN	4062406072728
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	28
Breite in G	80
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	1000 mm
Breite	2000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür

Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	863 mm
Gewicht	138 kg
ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942583 75
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942583 300
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	942530 40
	942583 200

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200
mm

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942583 150

Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteillbreite in G
40

942550 40

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250
mm

940515 1000/1250