

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942767 2000
GTIN	4062406072759
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	mitte
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm

Höhe	2000 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite in G	80
Nutzhöhe	1863 mm
Gewicht	225 kg
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite	2000 mm
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942550 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm	940515 2000
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942583 150
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942530 40