

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 2000 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942821 2000
GTIN	4062406072810
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen).

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 40

Tiefe in G: 28

Nutzhöhe: 1845 mm

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	28
Gewicht	119 kg
Tiefe	700 mm
Breite in G	40
Nutzhöhe	1845 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank leer

Zubehör

Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942610 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11