

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 1000 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942867 1000
GTIN	4062406072902
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen).

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 1000 mm

Breite: 2000 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 80

Tiefe in G: 28

Nutzhöhe: 845 mm

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Tiefe in G	28
Breite in G	80

Nutzhöhe	845 mm
Breite	2000 mm
Gewicht	138 kg
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank leer

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 40	942610 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21