

Garant**Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	949012 3
GTIN	4062406073060
Artikelklasse	91G

Beschreibung**Ausführung:**

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1850 mm
Norm	DIN 4547
Namensschild	ja
für Vorhängeschloss	ja
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Anzahl Kleiderstange	1
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
Lüftungsschlitze Tür	nein
je Hutablage Nutzhöhe	370 mm
Schrägdach	nein
je Abteil Nutztiefe	472 mm
passend für Integralhelm	ja
Breite	1200 mm
Tiefe	520 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1188 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Sonderlackierung möglich	ja
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Gewicht	102 kg
Anzahl Fachboden fest	1
je Abteil Nutzbreite	342 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Anzahl Abteile	3
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Sockelblende vorne Typ 1200	958737 1200
Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz, verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085814 45
Präzisions-Zylinderschlossohne Steckeinsatz Gehäuse-Ø 45 mm	085816 45
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Drehriegelverschluss Typ R	914190 R
Sockelblende seitlich Typ 520	958738 520
Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz, gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085812 45