

**Garant****Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	949012 2
GTIN	4062406073053
Artikelklasse	91G

**Beschreibung****Ausführung:**

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

**Norm:**

**DIN 4547**

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

je Abteil Nutztiefe	472 mm
Anzahl Abteile	2
Anzahl Fachboden fest	1
Gewicht	68 kg
Tiefe	520 mm
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
für Vorhängeschloss	ja
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Breite	800 mm
Höhe	1850 mm
Sonderlackierung möglich	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Kleiderstange	1
Schrägdach	nein
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1188 mm
Lüftungsschlitze Tür	nein
Namensschild	ja
je Hutablage Nutzhöhe	370 mm
Norm	DIN 4547
passend für Integralhelm	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Garderobenschrank

**Zubehör**

Sockelblende seitlich Typ 520	958738 520
Drehriegelverschluss Typ R	914190 R
Präzisions-Zylinderschloss ohne Steckeseinsatz Gehäuse-Ø 45 mm	085816 45
Präzisions-Zylinderschloss mit Steckeseinsatz, verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085814 45
Präzisions-Zylinderschloss mit Steckeseinsatz, gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085812 45
Sockelblende vorne Typ 800	958737 800
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40