

Garant**Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	949015 4
GTIN	4062406073091
Artikelklasse	91G

Beschreibung**Ausführung:**

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
-----------------	---------------------

Sonderlackierung möglich	ja
Norm	DIN 4547
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Gewicht	68 kg
passend für Integralhelm	ja
Anzahl Abteile	4
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Schrägdach	nein
Lüftungsschlitze Tür	nein
Namensschild	ja
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Tiefe	520 mm
Breite	800 mm
Anzahl Kleiderstange	1
je Abteil Nutzhöhe	780 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Höhe	1850 mm
für Vorhängeschloss	ja
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

085814 45

Präzisions-Zylinderschloss mit Steckeinsatz,
verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm

Präzisions-Zylinderschloss mit Steckeinsatz,
gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm

085812 45

Präzisions-Zylinderschloss mit hohem
Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm

085875 40

Sockelblende seitlich Typ 520

958738 520

Sockelblende vorne Typ 800

958737 800

Präzisions-Zylinderschloss ohne Steckeinsatz Gehäuse-Ø 45
mm

085816 45

Drehriegelverschluss Typ R

914190 R