

Garant**Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	949015 6
GTIN	4062406073107
Artikelklasse	91G

Beschreibung**Ausführung:**

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Namensschild	ja
--------------	----

Gewicht	102 kg
Norm	DIN 4547
Sonderlackierung möglich	ja
Anzahl Abteile	6
Unterbau Ausführung	Aluminium-FüÙe
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Tiefe	520 mm
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Lüftungsschlitze Tür	nein
Höhe	1850 mm
Breite	1200 mm
je Abteil Nutzhöhe	780 mm
für Vorhängeschloss	ja
passend für Integralhelm	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Kleiderstange	1
je Abteil Nutztiefe	472 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Schrägdach	nein
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

085812 45

Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz,
gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm

Drehriegelverschluss Typ R

914190 R

Präzisions-Zylinderschlossohne Steckeinsatz Gehäuse-Ø 45
mm

085816 45

Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz,
verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm

085814 45

Sockelblende seitlich Typ 520

958738 520

Sockelblende vorne Typ 1200

958737 1200

Präzisions-Zylinderschloss mit hohem
Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm

085875 40