

Garant**Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	949018 8
GTIN	4062406073138
Artikelklasse	91G

Beschreibung**Ausführung:**

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 4547
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm

Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
Höhe	1850 mm
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Breite	800 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Namensschild	ja
je Abteil Nutztiefe	472 mm
je Abteil Nutzhöhe	370 mm
Tiefe	520 mm
Schrägdach	nein
Anzahl Abteile	8
Gewicht	76 kg
für Vorhängeschloss	ja
Sonderlackierung möglich	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fächerschrank

Zubehör

Drehriegelverschluss Typ R	914190 R
Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz, verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085814 45
Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz, gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085812 45
	085875 40

Präzisions-Zylinderschloss mit hohem
Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm

Sockelblende vorne Typ 800

958737 800

Präzisions-Zylinderschlossohne Steckesatz Gehäuse-Ø 45
mm

085816 45

Sockelblende seitlich Typ 520

958738 520