

Garant**Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	949018 12
GTIN	4062406073145
Artikelklasse	91G

Beschreibung**Ausführung:**

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	114 kg
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm

Sonderlackierung möglich	ja
je Abteil Nutztiefe	472 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	ja
je Abteil Nutzbreite	342 mm
Höhe	1850 mm
für Vorhängeschloss	ja
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
Anzahl Abteile	12
Tiefe	520 mm
Unterbau Ausführung	Aluminium-Füße
je Abteil Nutzhöhe	370 mm
Breite	1200 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Namensschild	ja
Norm	DIN 4547
Schrägdach	nein
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fächerschrank

Zubehör

Präzisions-Zylinderschloss mit Steckeinsatz, gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085812 45
Sockelblende vorne Typ 1200	958737 1200
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
	085814 45

Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeinsatz,
verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm

Drehriegelverschluss Typ R

914190 R

Sockelblende seitlich Typ 520

958738 520

Präzisions-Zylinderschlossohne Steckeinsatz Gehäuse-Ø 45
mm

085816 45