

**Garant****Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	949051 3
GTIN	4062406073183
Artikelklasse	91G

**Beschreibung****Ausführung:**

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein **Schrägdach**, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine **abnehmbare Sockelblende** an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteillbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Norm:**

**DIN 4547**

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.**
- **Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss siehe Katalog Band 2 Hand- und Messwerkzeuge Nr. 085822–085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812; 085814. Nr. 085816 Gr. 45.**
- **Für Schließanlagen geeignet.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

## Technische Beschreibung

je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1240 mm
je Hutablage (Integralhelm) Nutzbreite	240 - 280 mm
Sockelblende abnehmbar	ja
Höhe vorne	1850 mm
Anzahl Fachboden fest zurückgesetzt	1
Schloss Ausführung	Drehriegelverschluss
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Lüftungsschlitze Rückwand	nein
je Kleider-Abteil Nutzbreite	240 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl Abteile	3
Lüftungsschlitze Tür	nein
Breite	900 mm
Unterbau Ausführung	Sockel mit Sockelblende
Höhe hinten	2000 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	420 - 480 mm
Sonderlackierung möglich	ja
Fachboden Breite	295 mm
je Hutablage Nutztiefe	250 mm
Norm	DIN 4547
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
passend für Integralhelm	ja
je Kleider-Abteil Nutztiefe	475 mm
Namensschild	ja
Gewicht	69,3 kg
Fachboden Tiefe	250 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Schrägdach	ja

für Vorhängeschloss	ja
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	225 Grad
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Garderobenschrank

## Zubehör

Präzisions-Zylinderschlossohne Steckeseinsatz Gehäuse-Ø 45 mm	085816 45
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeseinsatz, gleichschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085812 45
Präzisions-Zylinderschlossmit Steckeseinsatz, verschiedenschließend Gehäuse-Ø 45 mm	085814 45
Drehriegelverschluss Typ R	914190 R