

Garant**Regalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	944003 1000
GTIN	4062406073381
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Regalschrank in 30×11G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 12 × Nr. 963321 Gr. SB6; 12 × Nr. 963321 Gr. SB5; 12 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.**
- **Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	845 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Gewicht	47 kg
Breite	750 mm
Höhe	1000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	4
Tiefe	275 mm
Tiefe in G	11
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Stufen-Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11G für Schrankbreite in G 30	944065 30
Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11 G für Schrankbreite in G 30	944061 30