

**Garant****Kegelsenker-Satz Nr. 150389 mit Kassette 90°, AlTiCN, Anzahl Senker: 7**

## Bestelldaten

Bestellnummer	150391 7
GTIN	4062406073374
Artikelklasse	11M

## Beschreibung

**Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Verwendung:**Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von **exakten, runden 90°-Senkungen**.**Inhalt:**

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;

11,5; 15; 19; 25

**Hinweis:**Lieferung in Kassette Nr. 150370 **Gr. 6**.

## Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	AlTiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS E

Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	53 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	40 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	35 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	13 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	42 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø  
Dc 10 mm

150389 10

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150389 11,5
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 8 mm	150389 8
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 6 mm	150389 6
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 15 mm	150389 15
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 19 mm	150389 19
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 25 mm	150389 25