

Garant GRIDLINE

Shadowboard-Schrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000/SBmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Shadowboardschrank in 40×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Beinhaltet 5 verzinkte Fachböden mit lackierten Führungsschienen.

Passend für:

Shadowboards Nr. 928220 Gr. 115, 176, 200, 250. Bei den Führungsschienen lässt sich eine Anschlag Nase umbiegen für verschiedene Shadowboard-Tiefen.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	5
Höhe	2000 mm

Tiefe in G	20
Gewicht	105 kg
Breite in G	40
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zusatzfachboden für Shadowboard-Schrank für Schrankbreite in G 40	944195 40