

**Garant****Magazinschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Anzahl Klarsichtboxen: 45****Bestelldaten**

Bestellnummer	944113 45
GTIN	4062406073459
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Magazinschrank in 30×11G.

**Klarsichtboxen** aus transparentem **ABS-Kunststoff** für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit

**Stiftzylinderschloss** verschließbar.

**Bestückung:**

Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 12 St.80×63×70 mm; 15 St.100×97×108 mm; 12 St.128×128×133 mm; 6 St.175×140×160 mm

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Klarsichtboxen.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	275 mm
Gewicht	72,5 kg
Höhe	2000 mm
Breite	750 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	11
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Magazinschrank

---

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------